



Druckluft-Schlagschrauber kompakt, Typ: 7731



Bestelldaten

Bestellnummer	079201 7731
GTIN	015451720650
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, leistungsstarker Mini-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Bedienerfreundliche **Side-2-Side-Umsteuerung** für Rechts-/Linkslaufwechsel durch 2-stufigen Betätigungshebel. 415 Nm maximales Lösedrehmoment. Jumbohammer-Schlagwerk.
Drehmomentbereich: 96 - 328 N·m
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9): M20
maximale Drehzahl: 6400 min^{-1}
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung: 3/8 Zoll
maximaler Luftbedarf: 498 l/min

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	93 dB(A)
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
maximale Vibration nach EN	$8,5 \text{ m/s}^2$
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll

maximaler Luftbedarf	498 l/min
Herstellerbezeichnung	7731
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Gewicht	1,3 kg
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Drehmomentbereich	96 - 328 N·m
Länge	112 mm
maximale Drehzahl	6400 min ⁻¹
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber