



Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO, Messbereich: 25-30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428830 25-30
GTIN	7630041117028
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes **CAPA μ -Messsystem**. Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messtiefe mit maximaler Verlängerung	1591 mm
Maß a	7 mm
Standardmesstiefe	91 mm
Messbereich	25 - 30 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Ablesung	0,001 mm

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 50 mm	022500 50
DAkKS-Kalibrierung 3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm	022510 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 27 mm	484030 27
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 3/500	428802 3/500