

CARTEC**Wirbelbock, Gewinde-Ø: M16**

Bestelldaten

Bestellnummer	086486 M16
GTIN	8013429800054
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, **zertifiziert durch die DGUV, Sicherheitsfaktor 4** in allen Richtungen.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 1,12 t

Aufnahmebreite am Bolzen A: 30 mm

Ösenbreite B: 13 mm

Maß C: 46 mm

Bolzen-Ø D: 38 mm

Maß E: 50 mm

Technische Beschreibung

Maß E	50 mm
Maß C	46 mm
Ösenbreite B	13 mm

Aufnahmebreite am Bolzen A	30 mm
Bolzen-Ø D	38 mm
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	1,12 t
Höhe H	105 mm
Gewinde-Ø	M16×20
Produktart	Wirbelbock