

CARTEC**Wirbelbock, Gewinde-Ø: M30**

Bestelldaten

Bestellnummer	086486 M30
GTIN	8013429800177
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, **zertifiziert durch die DGUV, Sicherheitsfaktor 4** in allen Richtungen.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 5,3 t

Aufnahmebreite am Bolzen A: 45 mm

Ösenbreite B: 22 mm

Maß C: 65 mm

Bolzen-Ø D: 75 mm

Maß E: 80 mm

Technische Beschreibung

Ösenbreite B	22 mm
Bolzen-Ø D	75 mm
Aufnahmebreite am Bolzen A	45 mm

Maß E	80 mm
Maß C	65 mm
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	5,3 t
Höhe H	165 mm
Gewinde-Ø	M30×35
Produktart	Wirbelbock