

CARTEC**Wirbelbock, Gewinde-Ø: M20**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086486 M20 |
| GTIN | 8013429800092 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beschreibung

Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, **zertifiziert durch die DGUV, Sicherheitsfaktor 4** in allen Richtungen.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 2 t

Aufnahmebreite am Bolzen A: 34 mm

Ösenbreite B: 16 mm

Maß C: 57 mm

Bolzen-Ø D: 50 mm

Maß E: 61 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------|
| Bolzen-Ø D | 50 mm |
| Maß E | 61 mm |
| Aufnahmebreite am Bolzen A | 34 mm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Ösenbreite B | 16 mm |
| Maß C | 57 mm |
| Höhe H | 131 mm |
| Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 2 t |
| Gewinde-Ø | M20×30 |
| Produktart | Wirbelbock |