

**Garant****Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 350 / 300 kg  
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1500/S****Bestelldaten**

Bestellnummer	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **mit** Scherblechen; Reihenaufstellung möglich.

**Lackierung:**

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

**pulverbeschichtet.****Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

**Hinweis:**

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	89 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
maximale Tragkraft	350 kg
Tiefe	750 mm

Breite	1500 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	350 kg
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	720 - 1200 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Hubgeschwindigkeit	22 mm/s
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	350 kg
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch