

**Garant****Messschieber, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410100 300
GTIN	4062406122157
Artikelklasse	40Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.  
Feine, kontrastreiche Skalierung.  
Feststellschraube oben.  
Ergonomisch optimierter Schieber.  
Messflächen feingeläppt. Ohne Tiefenmaß.

**Sonderzubehör:**

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

**Technische Beschreibung**

Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/20 mm
Verpackung	Etui
Ablesung	0,05 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	64 mm
Kalibrierung	A1
Messabweichung E MPE	±0,05 mm

Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300