

Garant**Messschieber Nonius 1/50, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	410105 200
GTIN	4062406122164
Artikelklasse	40Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Messflächen feingeläppt.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	Etui
Ablesung	0,02 mm
Messbereich	0 - 200 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	50 mm
Teilung	1/128 Zoll
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß	Ø 1,6

Tiefenmaß vorhanden	ja
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200