

Garant**Präzisions-Innen-Feinmessgerät, Messbereich: 18-35mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 435190 18-35 |
| GTIN | 4045197726377 |
| Artikelklasse | 41C |

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. **Leichte**, stabile Ausführung mit **CFK-Elementen**, dadurch geringere **Wärmeausdehnung** und erhöhter **Korrosionsschutz**. Handschutz am Gerätehalter verringert zusätzlich Temperatureinflüsse. Präzise, leichtgängige Übertragung des Messbolzenwegs über Kurvensegment. Über feste Messbolzen mit gehärteter Stahlkugel auf verschiedene \varnothing einstellbar.

Ausführung Werbetext:

- **Leichte, stabile Ausführung mit CFK-Elementen.**
- **Geringere Wärmeausdehnung.**
- **Erhöhter Korrosionsschutz.**

Verwendung:

Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich \varnothing , Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät komplett im Holzkasten (ohne Messuhr).

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr.434920 Gr.10 oder der Messtaster Nr.434900 Gr.16 erforderlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl Messbolzen | 9 |
| Anzahl Messscheiben | 2 |
| Messtiefe | 146 mm |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 1 µm |
| Messbereich | 18 - 35 mm |
| Zentrierteller Breite | 14,5 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | C4 |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |

Dienstleistungen

| | |
|---|-----------|
| DAkS-KalibrierungInnen-Feinmessgerät (Bauform B + C) maximaler Messbereich 60 mm | 023220 60 |
| KalibrierungInnen-Feinmessgerät (Bauform B + C) maximaler Messbereich 60 mm | 023210 60 |

Zubehör

| | |
|---|--------------|
| Messuhrstoßgeschützt Messbereich / Gehäuse-Ø 10/58 mm | 432110 10/58 |
| Feinmessuhrstoßgeschützt Messbereich / Gehäuse-Ø 1/58 mm | 433090 1/58 |
| Stahl-Taster Typ 16 | 434900 16 |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm | 434920 10 |