



Digitale Bügelmessschraube mit Schiebespindel, Datenausgang, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Beschreibung:

- **Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.**
- **Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	B1
Spindelsteigung	5 mm
Fehlergrenze	2 µm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Spindel-Ø	6,5 mm
Ablesung	0,00005 Zoll
Messbereich	0 - 25 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Anschlusskabelbidirektional mit Data-Taste Typ USB2	498941 USB2
Anschlusskabelbidirektional mit Data-Taste Typ D2	498941 D2

