

**HOLEX****Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche, Hieb 3, Länge ohne Angel: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	517426 250
GTIN	4062406122324
Artikelklasse	52A

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Um die Feilen zu schützen, sind die Sätze übersichtlich in **robusten Nylon-Rolltaschen** untergebracht.

Geschützte Feilen können nicht verschmutzen und der Hieb wird nicht beschädigt; das garantiert gleichbleibend hohe Feilleistung, glatte Feilflächen und verlängerte Standzeit.

**Hieb 3** = Halbschlicht.

Mit ergonomischen 2-Komponenten Kunststoffheften.

**Verwendung:**

**Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

**Lieferumfang:**

**5-teiliger** Feilensatz mit je einer **Flach-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile.**

**Technische Beschreibung**

Länge ohne Angel	250 mm
Produktnameattribut	Hieb 3
Hieb	3
Norm	DIN 7261

Anzahl Einzelfeilen	5
Produktart	Werkstattfeile

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		