

**Garant****Schleifkappe (CER), Korn 80, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1317A****Bestelldaten**

Bestellnummer	553035 1317A
GTIN	4062406122713
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

**Keramikkorn (CER)** ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

**Verwendung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

**Hinweis:**

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

**Technische Beschreibung**

Schleifkappen-Ø	13 mm
Schleifkappenlänge	17 mm
empfohlene Drehzahl	16000 min <sup>-1</sup>
Form	A

Körnung	80
Produktnamensattribut	Korn 80
Produktart	Schleifkappe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		