

Garant**Schleifkappe (CER), Korn 80, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 0713G****Bestelldaten**

Bestellnummer	553035 0713G
GTIN	4062406120481
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

Form	G
empfohlene Drehzahl	30000 min ⁻¹
Schleifkappen-Ø	7 mm
Schleifkappenlänge	13 mm

Körnung	80
Produktnamensattribut	Korn 80
Produktart	Schleifkappe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		