

Garant**Schleifkappe (CER), Korn 150, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 0713G****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553038 0713G |
| GTIN | 4062406122737 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Form | G |
| Schleifkappen-Ø | 7 mm |
| Schleifkappenlänge | 13 mm |
| empfohlene Drehzahl | 30000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Körnung | 150 |
| Produktnamensattribut | Korn 150 |
| Produktart | Schleifkappe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |