

Garant GRIDLINE

Auszugboden 200 kg, 26×24G, Einbauhöhe: 75mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931186 75
GTIN	4062406122966
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Auszugboden mit **100% Vollauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

Passend für:

Beistellschrank 30×28G.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutzbreite	650 mm
Nutzbreite in G	26
Nutztiefe	600 mm
Nutztiefe in G	24
Gewicht	13,8 kg
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein

Einbauhöhe	75 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Auszugboden