

**Garant****Schleifkappe (Spezialkorund), Korn 80, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1015G****Bestelldaten**

Bestellnummer	553050 1015G
GTIN	4062406123062
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

**Spezialkorund (A)** mit Deckbindung für die universelle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau.

**Verwendung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

**Hinweis:**

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

**Technische Beschreibung**

empfohlene Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Form	G
Schleifkappen-Ø	10 mm
Schleifkappenlänge	15 mm

Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnung	80
Produktnameattribut	Korn 80
Produktart	Schleifkappe

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		