

Garant**Schleifkappe (Spezialkorund), Korn 320, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1015C****Bestelldaten**

Bestellnummer	553056 1015C
GTIN	4062406123581
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

Spezialkorund (A) mit Deckbindung für die universelle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

Schleifkappen-Ø	10 mm
empfohlene Drehzahl	20000 min ⁻¹
Schleifkappenlänge	15 mm

Form	C
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnung	320
Produktnamensattribut	Korn 320
Produktart	Schleifkappe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		