

Garant**Schleifkappe (Spezialkorund), Korn 150, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 2140L****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553053 2140L |
| GTIN | 4062406123819 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine **optimierte Kornbindung**.

Spezialkorund (A) mit Deckbindung für die universelle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die **Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|------------------------|
| empfohlene Drehzahl | 9500 min ⁻¹ |
| Schleifkappen-Ø | 21 mm |
| Form | L |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Schleifkappenlänge | 40 mm |
| Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Körnung | 150 |
| Produktnamensattribut | Korn 150 |
| Produktart | Schleifkappe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | bedingt geeignet | | |
| Holz | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |