

**Garant****Diamant-Schleifstifte galvanisch D126, D, Form: T1005****Bestelldaten**

Bestellnummer	552700 T1005
GTIN	4045197726681
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit **Diamant-Belegung**. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch **galvanische Nickelbindung**.

**Verwendung:**

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum **Feinschleifen** von Bohrungen, Radien, Konturen sowie **Entgraten und Anfasen**.

Für **Hartmetall, technische Keramik, Grau- und Sphäroguss, Glas, CFK/GFK**.

**Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten:** Diamant trocken 8-18 m/s, Diamant nass 15-25 m/s.

**Hinweis:**

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Schleifmittelkurzzeichen: D

Formbeschreibung: Topf

Kopf-Ø: 10 mm

Kopflänge: 5 mm

Gesamtlänge: 55 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Winkel: 30 Grad

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge	55 mm
Kopf-Ø	10 mm
Winkel	30 Grad
Formbeschreibung	Topf
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	5 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifstift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet	15-20 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	15-20 m/s	
Stein	geeignet	15-20 m/s	
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		