

Garant GRIDLINE

**Untergestell Gefahrstoffarbeitsplatz, Breite: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	981120 1500
GTIN	4062406121075
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

GridLine Vario Werkbank bestehend aus höhenverstellbaren Fußteilen, Ablageboden und Rückwand aus Stahlblech sowie Seitenverkleidung mit Vierkant-Lochung. Eterluxarbeitsplatte 50 mm stark, verschleißfest, resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen.

Tiefe = 750 mm

**Lackierung:**

Fußteil mit manueller Höhenverstellung, Ablageboden und Rückwand RAL 7035 lichtgrau, Seitenverkleidung RAL 7016 anthrazit **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellbereich	950 - 1100 mm
Breite	1500 mm
Tiefe	750 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	950-1100 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch

Hoffmann Lochwand-Raster	9x9
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Gefahrstoffarbeitsplatz