


**Grobreinigungsscheibe (SiC), Scheiben-Ø: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	555946 150
GTIN	4062406123932
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.

Hohe Abtragsrate für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	4000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	150 mm
Bohrungs-Ø	13 mm
Dicke	15 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Härtegrad	hart
Feinheitsgrad	extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2	556380 1-2
Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1	556380 1

