

Garant**Feinspindelset Ø 86– 302 mm, Anbindung: HW63****Bestelldaten**

Bestellnummer	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Artikelklasse	29W

Beschreibung**Ausführung:**

Komplettes Feinspindel-Set für Ø 86 - 302 mm, mit Spindelkopf Nr. 237571 Wendeplattenhalter und Zubehör im Koffer. **Erweiterbar** mit Wendeplattenhalter Nr. 237573 242-402 bis Ø 402 mm. **Einstellgenauigkeit 0,01mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

Verwendung:

Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Lieferumfang:

1 Spindelkopf: 237571 HW63
je 1 Wendeplattenhalter: Nr. 237573 86-138 für Ø 86– 138
Nr. 237573 136-220 für Ø 136– 220
Nr. 237573 188-302 für Ø 188– 302
je 1 Abstützung: Nr. 237574 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237574 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
je 1 Druckplatte: Nr. 237575 86 für Nr. 237573 86-138
Nr. 237575 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402
1 Wendeplatte: Nr. 260058 CU7010 (oder CC.. 09T3 verwenden)

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

Empfehlung:

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237697 und Nr. 237698.

Technische Beschreibung

Anbindung	HW63
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Druckplatte für Ø 136 - 402 mm Typ 136 mm	237575 136
Abstützung Ø 86 - 138 mm Typ 136 mm	237574 136
Druckplatte für Ø 136 - 402 mm Typ 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Sorte CU7010	260058 CU7010
Wendeplattenhalter für Spindelbereich Ø 242 – 402 mm Typ 136-220	237573 136-220
Spindelkopf Ø 86 – 402 mm Anbindung HW63	237571 HW63
Abstützung Ø 86 - 138 mm Typ 86 mm	237574 86
Wendeplattenhalter für Spindelbereich Ø 242 – 402 mm Typ 86-138	237573 86-138
Wendeplattenhalter für Spindelbereich Ø 242 – 402 mm Typ 188-302	237573 188-302
Feinspindelset Ø 86– 302 mm Anbindung 1	237570 1