

SWISS TOOLS

## HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/12HPmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	70 mm
Schaft-Ø	63 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Ersatzteil	S01
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter