

SWISS TOOLS

HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/12HPmm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 320010 63/12HP |
| GTIN | 2050002004665 |
| Artikelklasse | 36D |

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Ersatzteil | S01 |
| Auskraglänge A-Maß | 70 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D ₁ min | 80 mm |
| Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm |
| Schaft-Ø | 63 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. |
| Aufnahme | HSK-T |
| Einsatzart | rechts |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 |

| | |
|--------------|-----------------|
| Innenkühlung | ja |
| Schaftart | Hohlschaftkegel |
| Produktart | Klemmdrehhalter |