

SWISS TOOLS

**PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten CC., Schaft-Ø /  
Plattengröße: 63/12HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	63 mm
Ersatzteil	S01
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Auskräglänge A-Maß	65 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter