

SWISS TOOLS

HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/11HPmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ersatzteil	S05
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter