

SWISS TOOLS

**PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø /
Plattengröße: 63/11HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320341 63/11HP
GTIN	2050002004832
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Auskräglänge A-Maß	65 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ersatzteil	S05
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter