

SWISS TOOLS

**HSK-T-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø /
Plattengröße: 63/16HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320051 63/16HP
GTIN	2050002004733
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	63 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Ersatzteil	S07
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter