

SWISS TOOLS

PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/11HPmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ersatzteil	S05
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter