

SWISS TOOLS

**HSK-T-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø /
Plattengröße: 63/16HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Auskräglänge A-Maß	70 mm
Schaft-Ø	63 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Ersatzteil	S07
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter