

SWISS TOOLS

PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Ersatzteil	S07
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Schaft-Ø	63 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter