

SWISS TOOLS

## HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 6311-100HPmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatzteil	S05
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

