

SWISS TOOLS

## PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø / Plattengröße: 63/16HPmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Artikelklasse	36D

### Beschreibung

#### Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Ersatzteil	S07
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter