

SWISS TOOLS

HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten VB., Schaft-Ø / Plattengröße – A-Maß: 6316-130HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320080 6316-130HP
GTIN	2050002004771
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Ersatzteil	S07
Schaft-Ø	63 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Aufnahme	HSK-T
Einsatzart	neutral
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Schaftart	Hohlschaftkegel
Produktart	Klemmdrehhalter

