



Schwingschleifer, Typ: SPS140



Bestelldaten

Bestellnummer	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:

Leichter und handlicher 260 W Schwingschleifer:

- Anwenderfreundliche Handauflageflächen ermöglichen gleichmäßige Druckverteilung.
- DUO-Befestigungssystem für passgenauen Schleifpapiersitz mit Klemm- oder Kletthaftung.
- Integrierte Staubabsaugung durch 10fach-Loch Schleifpapier.
- Direktanschluss für externes Absaugsystem oder Staubbeutel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Stanzplatte, Transportkoffer.

Hinweis:

Passendes Schleifgewebe siehe Nr. 556980 ff. Passendes Klett-Schleifpapier finden Sie unter Nr. 557620.

Leistungsaufnahme: 260 W

Schleifpapier Länge (Klett): 105 mm

Schleifpapier Breite (Klett): 115 mm

Schleifpapier Länge (Klemme): 140 mm

Schleifpapier Breite (Klemme): 115 mm

Schwingkreishub: 1,6 mm

Technische Beschreibung

Schleifpapier Breite (Klemme)	115 mm
-------------------------------	--------

maximale Vibration nach EN	< 8,5 m/s ²
Gewicht	1,6 kg
Schleifpapier Aufnahme Kletthaftung	ja
Schleifpapier Länge (Klemme)	140 mm
Schleifpapier Aufnahme Klemmhaltung	ja
Leistungsaufnahme	260 W
Schleifpapier Länge (Klett)	105 mm
Schwingkreishub	1,6 mm
Herstellerbezeichnung	SPS140
Schwingzahl	28000 min ⁻¹
Schleifpapier Breite (Klett)	115 mm
Lochbild	10-fach
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Schwingschleifer

Zubehör

Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 80	556980 80
Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach Körnung 60	557620 60
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 150	556980 150
Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach Körnung 240	557620 240
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 240	556980 240
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 400	556980 400
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 600	556980 600

Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 60	556980 60
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 40	556980 40
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 320	556980 320
Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach Körnung 120	557620 120
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 100	556980 100
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 120	556980 120
Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel Körnung 180	556980 180
Schleifpapier-Set 10-teilig Lochung 10fach Körnung 80	557620 80