

Garant GRIDLINE

Einteilungsmaterial-Sortiment für GridLine 5S Werkbank, 20×20G, Typ: 1500/5S**Bestelldaten**

Bestellnummer	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Artikelklasse	9GB

Beschreibung**Ausführung:**

Einteilungsmaterial für 4 Schubladen der 5S Werkbank. Bestehend aus GridLine easyPick Kleinteilebehälter und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für:

GARANT GridLine 5S Werkbank Nr. 922864 und Nr. 922874.

Lieferumfang:

25 GridLine easyPick Kleinteilebehälter, 6 GridLine Schlitztrennleisten, 3 Set mit jeweils 2 Stück GridLine Randleisten, 12 GridLine Steck-Trennwände.

Technische Beschreibung

passend für Schubladen Nutzbreite	500 mm
Teilungseinheit	1 G = 25 mm
passend für Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×20G
Produktart	Schubladen-Einteilung

Zubehör

Steck-Trennwände,Breite 8G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951781 125
easyPick KleinteilebehälterHöhe 50 mm BreitexTiefe in G / Typ 4X4/4	951251 4X4/4
SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951520 100
SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951520 125
easyPick KleinteilebehälterHöhe 50 mm BreitexTiefe in G / Typ 4X4/2	951251 4X4/2
Steck-Trennwände,Breite 5G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951751 100
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951570 100
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951570 150
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951570 125
Steck-Trennwände,Breite 10G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951801 150
Steck-Trennwände,Breite 4G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951741 125
SchlitztrennleistenTiefe 20G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951520 150