

Garant GRIDLINE

Schubladengehäuse 24G fahrbar, 20×20G, Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen: 700/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse 24G in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Abdeckung mit Rillengummimatte, Abrollrand und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffen.

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz.

Schubladen mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

Technische Beschreibung

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	740 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Anzahl Schubladen	5
Höhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
mit Abrollrand	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Anzahl Tür	0
Breite	620 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	80 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Tragfähigkeit obere Ablage	50 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Nutzhöhe	625 mm
Ausführung	fahrbar

Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	625 mm
Anzahl Auszugboden	0
Gehäuse oben offen	nein
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkstatt Rollcontainer

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927805 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 20	951020 20
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Gehäuse 24G fahrbar, zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 700 mm	927730 700
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21