




Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T108BHM



Bestelldaten

Bestellnummer	588525 T108BHM
GTIN	3165140691536
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit optimierter Zahngeometrie für saubere Schnitte **in Kunststoff**. Aufnahme Einnockenschaft. Hartmetall-Zahnleiste, höchste Standzeit in harten und abrasiven Materialien z.B. faserverstärkte Kunststoffe (**CFK, GFK**).

Lieferumfang:

3-teilig
 optimiert für Werkstoff: faserverstärkte Kunststoffe
 Plattenstärke (Kunststoff): 2-20 mm
 Schnittart: gerader Schnitt fein
 Sägeblattmaterial: HM
 Zahnteilung: 2,2 mm
 Blattlänge: 92 mm
 Anzahl Blätter: 3

Technische Beschreibung

Schnittart	gerader Schnitt fein
Sägeblattmaterial	HM
Eignung	_T108BHM
Plattenstärke (Kunststoff)	2-20 mm
Zahnteilung	2,2 mm
Anzahl Blätter	3
Blattlänge	92 mm
optimiert für Werkstoff	faserverstärkte Kunststoffe

Bezeichnung	T108BHM
Produktart	Stichsägeblatt