

**Garant****Metallsägeband 20×2375, Zähne pro Zoll: 5/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	173557 5/8
GTIN	4062406124038
Artikelklasse	11S

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

**Verwendung:**

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10° – Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

**Hinweis:**

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

**Technische Beschreibung**

Länge	2375 mm
Stärke	0,9 mm

Breite	20 mm
Zahnung	Combi
Spanwinkel	0 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband