

Garant**Metallsägeband 20×2375, Zähne pro Zoll: 6/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	173557 6/10
GTIN	4062406124045
Artikelklasse	11S

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Stärke	0,9 mm
Breite	20 mm

Länge	2375 mm
Spanwinkel	0 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband