

Garant**Metallsägeband 27×2910, Zähne pro Zoll: 5/8****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 173657 5/8 |
| GTIN | 4062406124960 |
| Artikelklasse | 11S |

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

| | |
|--------|---------|
| Länge | 2910 mm |
| Breite | 27 mm |

| | |
|--------------|----------------|
| Stärke | 0,9 mm |
| Zahnung | Combi |
| Spanwinkel | 0 Grad |
| Schneidstoff | HSS Co 8 |
| Produktart | Metallsägeband |