

**Garant****Metallsägeband 27×2910, Zähne pro Zoll: 6/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	173657 6/10
GTIN	4062406124984
Artikelklasse	11S

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

**Verwendung:**

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10°** – **Universell** für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

**Hinweis:**

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

**Technische Beschreibung**

Stärke	0,9 mm
Länge	2910 mm

Breite	27 mm
Spanwinkel	0 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband