

Garant**Metallsägeband 34×4150, Zähne pro Zoll: 4/6H****Bestelldaten**

Bestellnummer	173849 4/6H
GTIN	4062406124991
Artikelklasse	11S

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – **Universell** für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Breite	34 mm
Länge	4150 mm

Stärke	1,1 mm
Spanwinkel	10 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband