

**Garant****Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 5/8****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 173737 5/8    |
| GTIN          | 4062406125240 |
| Artikelklasse | 11S           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

**Verwendung:**

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10° – Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

**Hinweis:**

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

**Technische Beschreibung**

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 27 mm  |
| Stärke | 0,9 mm |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Länge        | 3660 mm        |
| Spanwinkel   | 0 Grad         |
| Zahnung      | Combi          |
| Schneidstoff | HSS Co 8       |
| Produktart   | Metallsägeband |