

Garant**Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 10/14****Bestelldaten**

Bestellnummer	173737 10/14
GTIN	4062406125271
Artikelklasse	11S

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT – Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester **M42-Zahnschneide** und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Breite	27 mm
Länge	3660 mm

Stärke	0,9 mm
Zahnung	Combi
Spanwinkel	0 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband