

Garant**Präzisions-Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen, lang Nr. 150376 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	150369 6
GTIN	4062406127435
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Praktisch für Montage und Werkstatt.

Präzisions-Kegelsenker Nr. 150376, **mit langem 3-Flächen-Schaft.**

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von **exakten, runden 90°-Senkungen.**

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Lieferumfang:

6-teiliger Kegelsenker-Satz mit Kassette.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Senker	6
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Teilung der Senkerschneiden	ungleich
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150376 16,5
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150376 6,3
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150376 20,5
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150376 10,4
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150376 12,4
Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150376 8,3