



## JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll, Schlüsselweite: 5/8Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	614890 5/8
GTIN	4013288167422
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.

Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

#### Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Schlüssellänge L: 212 mm

Maulbreite b: 35 mm

Maulhöhe  $h_1$ : 8,2 mm

Ringhöhe  $h_2$ : 10,5 mm

Ring-Ø D: 32,7 mm

### Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	212 mm
Ringhöhe $h_2$	10,5 mm
Schlüsselweite	5/8 Zoll
Ring-Ø D	32,7 mm
Maulbreite b	35 mm
Maulhöhe $h_1$	8,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig

Herstellerbezeichnung	6000 Joker Imperial
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	80
Nachfasswinkel	4,5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel