

**Garant****Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang Inklusive Zubehörsatz,  
Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412845 150
GTIN	4062406127374
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitaler Messschieber mit umfangreichem Zubehör - **ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.**

- **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
- **Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem.**
- **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.**

**Funktion:**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

- 1× digitaler Messschieber **IP67** mit Datenausgang Nr. 412690 Gr. 150.
  - Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
  - 2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.
  - 3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
  - 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel Ø 9 mm, 60° und Ø 12 mm, 60°.
  - 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder Ø 1,5×9 mm.
  - 1× Federsystem für konstante Messkraft.
  - 1× Winkelschlüssel.
  - 1× Tiefenmessbrücke 75 mm.
- Inklusive stabiler Kunststoffbox.

**Ersatzteil:**

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

## Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ziffernhöhe LCD-Display	11,5 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
	021000 200

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber  
maximaler Messbereich 200 mm

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang Messbereich  
150 mm

412690 150

Schraube für Tiefenmaßhalter

412236

Abdeckung für Messschieber Typ B

412237 B