

Garant**Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang Inklusive Zubehörsatz,
Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412840 150
GTIN	4062406127367
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber mit umfangreichem Zubehör - **ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.**

- **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
- **Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem.**
- **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

- 1× digitaler Messschieber **IP54** mit Datenausgang Nr. 412680 Gr. 150.
 - Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
 - 2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.
 - 3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
 - 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel Ø 9 mm, 60° und Ø 12 mm, 60°.
 - 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder Ø 1,5×9 mm.
 - 1× Federsystem für konstante Messkraft.
 - 1× Winkelschlüssel.
 - 1× Tiefenmessbrücke 75 mm.
- Inklusive stabiler Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,0005 Zoll
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 150 mm
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Norm	ISO 13385
Ziffernhöhe LCD-Display	11,5 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
	021000 200

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032

Digitaler MessschieberIP54 mit Datenausgang Messbereich
150 mm

412680 150

Schraube für Tiefenmaßhalter

412236