



## Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 9-15



### Bestelldaten

Bestellnummer	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.

Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite <sub>1</sub>	9 mm
Schlüsselweite <sub>4</sub>	15 mm
Schlüsselweite <sub>3</sub>	14 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	11 mm
maximale Ringhöhe h <sub>2</sub>	16 mm
maximaler Ring-Ø D1	23 mm
maximale Ringhöhe h <sub>1</sub>	14 mm
ganze Länge L	180 mm
maximaler Ring-Ø D2	30 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel